


**KOMET MicroKom® hi.flex za fino istokarivanje, Ø područja obrade: 6-125mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	238380 6-125
GTIN	
Razred artikla	240

**Opis**
**Izvedba:**

- **Točnost namještanja 0,01 mm po podjelnoj crtici. Točnost podešavanja 0,002 mm Ø preko nonija pri namještanju od do 5 mm radijalno.**
- **Balansirano na poziciji 0.**

**Dio isporuke:**

1 glava za fino istokarivanje: br. 238391 ABS50® Ø 6 – 125 mm

po 1 držač pločica: KOMET br. 62863 04400 Ø 25 – 44 mm

KOMET br. 62863 12500 Ø 44 – 125 mm

1 most: KOMET br. 62860 12500 Ø 90 – 125 mm

1 ozubljeno tijelo: KOMET br. 62861 06300 Ø 25 – 63 mm

1 ključ s unutarnjim 6-kutom: KOMET br. 62862 09300

po 1 držač za unutarnje tokarenje: KOMET br. 62850 00600 Ø 6 – 10 mm

KOMET br. 62850 01000 Ø 10 – 14 mm

KOMET br. 62850 01400 Ø 14 – 18 mm

KOMET br. 62850 01800 Ø 18 – 22 mm

KOMET br. 62850 02200 Ø 22 – 26 mm

po 4 izmjenjive rezne pločice: TOGX06T102EN-14 BK60 – KOMET br. 62601 90206

TOGX090204EN-14 BK60 – KOMET br. 62601 70409

2 izmjenjive rezne pločice: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 – KOMET br. 62600 00102

5 cilindrična vijka: KOMET br. 62950 00000 – M5×16 mm

po 1 odvijač: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

## Tehnički opis

Ø područja obrade	6 - 125 mm
Drška	ABS
Unutarje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Alat za istokarivanje

## Pribor

KOMET MicroKom® hi.flex glava za fino istokarivanje Ø područja obrade 6-125 mm	238391 6-125
--	--------------