

 KOMET**KOMET MicroKom® BluFlex® 2 za fino tokarenje, Ø područja obrade:
6-125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe

238398 6-125

GTIN

Razred artikla

27G

Opis**Izvedba:**

- Područje linearnosti: $-0,2$ do $+4,4$ mm ($-0,0079$ do $0,1732$ cola) u Ø.
- μ -precizna rezolucija zaslona: $0,001$ mm u Ø.
- S pomoću ključa s unutarnjim šesterokutom glava za fino istokarivanje može se radijalno podesiti i stegnuti.
- Moderan zaslon OLED jakog kontrasta neposredno na glavi za fino istokarivanje.
- Prikaz zaslona moguće je okrenuti za 180° .
- Jednostavno upravljanje neposredno na zaslonu osjetljivom na dodir.
- Dodatno Bluetooth® Low Energy sučelje za jednostavan prikaz na uobičajenom pametnom telefonu od operativnog sustava Android™ tj. IOS 7.
- Veći broj okretaja s pomoću integrirane djelomične kompenzacije necentriranosti.
- Izrazito osjetljiv sustav podešavanja omogućuje precizne postavke.
- Mjerni sustav s apsolutnim putem – pri svakom postupku uključivanja prikazuje se apsolutan i relativan položaj kliznika.
- Univerzalno sučelje ABS®.
- Jednostavno promjenjiva baterija.
- 1:1 poveziv s mogućnostima varijacija prijašnjeg sustava.

Dio isporuke:

1 glava za istokarivanje: br. 238392

po 1 držač pločica: KOMET br. 62863 04400 Ø 25 – 44 mm

KOMET br. 62863 12500 Ø 44 – 125 mm

1 most: KOMET br. 62860 12500 Ø 90 – 125 mm
1 ozubljeno tijelo: KOMET br. 62861 06300 Ø 25 – 63 mm
1 ključ s unutarnjim 6-kutom: KOMET br. 62862 09300
po 1 držač za unutarnje tokarenje: KOMET br. 62850 00600 Ø 6 – 10 mm
KOMET br. 62850 01000 Ø 10 – 14 mm
KOMET br. 62850 01400 Ø 14 – 18 mm
KOMET br. 62850 01800 Ø 18 – 22 mm
KOMET br. 62850 02200 Ø 22 – 26 mm
po 4 izmjenjive rezne pločice: TOGX06T102EN-14 BK60 – KOMET br. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 – KOMET br. 62601 70409
2 izmjenjive rezne pločice: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 – KOMET br. 62600 00102
5 cilindrična vijka: KOMET br. 62950 00000 – M5×16 mm
po 1 odvijač: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Tehnički opis

Ø područja obrade	6 - 125 mm
Drška	ABS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Alat za istokarivanje

Pribor

Precizna glava svrdla MicroKom® BluFlex® 2	238392
--	--------