



Pneumatski udarni odvijač Twin Turbo, Tip: 9013TT



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079193 9013TT
GTIN	4000896227143
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Udarni odvijač s mehanizmom čekića s dvostrukim čekićem odličnih radnih značajki. Dug vijek trajanja i visoka učinkovitost u industrijskim i automobilskim primjenama. **Luk nošenje oko ruke koji se može skinuti, može se podesiti za 360°.** Tehnologija Twin Turbo. Maksimalni moment otpuštanja od 4100 Nm.

Tehnički opis

Priključni navoj	NPT
maskimalan okretni moment	2170 Nm
maksimalni Ø vijka (8.8–12.9)	M20
Pogonski profil prihvata za alat	4-kut
Dimenzije prihvata za alat	3/4 col
Priključak tlačnog zraka	3/8 col
maksimalan broj okretaja	5200 min ⁻¹

maksimalna potreba za zrakom	243,5 l/min
Težina	4,5 kg
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	13 mm
Radna buka	99,5 dB(A)
Duljina	184 mm
maksimalne vibracije prema EN	10,69 m/s ²
Vrsta proizvoda	Odvijač