



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079191 9012M-1
GTIN	4000896218356
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Izuzetno kompaktan udarni odvijač s mehanizmom jumbo čekića, jednoručna promjena smjera i trofazni okret u smjeru kazaljke na satu. Maksimalni moment otpuštanja od 1200 Nm.

Tehnički opis

Priključni navoj	NPT
Težina	1,27 kg
Duljina	80 mm
maksimalna potreba za zrakom	127,4 l/min
maksimalne vibracije prema EN	13,49 m/s ²
Pogonski profil prihvata za alat	4-kut
Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
maksimalni Ø vijka (8.8–12.9)	M20

Priključak tlačnog zraka	1/4 col
maskimalan okretni moment	678 Nm
Radna buka	92,2 dB(A)
maksimalan broj okretaja	8800 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Odvijač