



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079192 9013M
GTIN	4000896212347
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Udarni odvijač s mehanizmom čekića s dvostrukim čekićem odličnih radnih značajki. Maksimalni moment otpuštanja od 1890 Nm.

Tehnički opis

Duljina	188 mm
Pogonski profil prihvata za alat	4-kut
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
maksimalne vibracije prema EN	7,47 m/s ²
maksimalni Ø vijka (8.8–12.9)	M32
Radna buka	104 dB(A)
Priključni navoj	NPT
maksimalna potreba za zrakom	153 l/min
Priključak tlačnog zraka	3/8 col

maksimalan broj okretaja	7300 min ⁻¹
Težina	2,1 kg
Dimenzije prihvata za alat	3/4 col
maskimalan okretni moment	1085 Nm
Vrsta proizvoda	Odvijač