

**Pneumatski udarni odvijač Twin Turbo, Tip: 9012TT****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	079193 9012TT
GTIN	4000896226924
Razred artikla	03R

Opis**Izvedba:**

Udarni odvijač s mehanizmom čekića s dvostrukim čekićem odličnih radnih značajki.

Tehnologija Twin Turbo. Maksimalni moment otpuštanja od 2200 Nm.

Tehnički opis

preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
maskimalan okretni moment	1356 Nm
Duljina	128 mm
Radna buka	99,7 dB(A)
maksimalna potreba za zrakom	147,2 l/min
maksimalan broj okretaja	8300 min ⁻¹
Pogonski profil prihvata za alat	4-kut

maksimalni Ø vijka (8.8–12.9)	M20
Težina	1,6 kg
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	NPT
maksimalne vibracije prema EN	8,69 m/s ²
Vrsta proizvoda	Odvijač