



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079194 9012ATT
GTIN	4000896234738
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Udarni odvijač Twin Turbo s mehanizmom za zakretanje za najbolju pristupačnost. Mehanizam čekića s dvostrukim čekićem. Maksimalni moment otpuštanja od 550 Nm.

Tehnički opis

preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
Pogonski profil prihvata za alat	4-kut
maksimalna potreba za zrakom	113 l/min
maksimalan okretni moment	500 Nm
maksimalan broj okretaja	8000 min ⁻¹
Težina	1,3 kg
maksimalni Ø vijka (8.8–12.9)	M20

Radna buka	90,1 dB(A)
Duljina	277 mm
Priključni navoj	NPT
maksimalne vibracije prema EN	4,89 m/s ²
Vrsta proizvoda	Odvijač