

**Garant****GARANT Softcut® HSI uska podjela, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 80/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214857 80/8
GTIN	4045197553478
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Iznimno miran rad omogućuje pozitivna geometrija alata. Vrlo čvrsta izvedba rezne pločice za najveće posmake. Izmjenjive pločice učvršćuju se vijcima iznimno otpornim na smično opterećenje.

**Upotreba:**

Za izvanredne kvalitete površina. Ravno glodanje.

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Pri  $a_e > 0,5 \times D$   $a_{p\max}$  smanjiti na 6 mm.

**Za precizne 90° kutove odaberite  $a_p = 8$  mm.**

Da biste mogli koristiti sve **4 oštrice**, izmjenjiva pločica se mora **uvijek zakretati u navedenom smjeru (suprotno od smjera kazaljke na satu)**.

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SO.. 1205..
maksimalna dubina reza $a_p$ maks	10 mm

Ø reza D <sub>c</sub>	80 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	50 mm
Ø prihvatne rupe	27 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Broj oštrica Z	8
Seriya	Softcut®
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm	211750 3,0
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 5IP	674252 5IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219833