

Garant**GARANT Softcut® HSI široka podjela, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:
125/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214855 125/8
GTIN	4045197553379
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Iznimno miran rad omogućuje pozitivna geometrija alata. Vrlo čvrsta izvedba rezne pločice za najveće posmake. Izmjenjive pločice učvršćuju se vijcima iznimno otpornim na smično opterećenje.

Upotreba:

Za izvanredne kvalitete površina. Ravno glodanje.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Za precizne 90° kutove odaberite $a_p = 8$ mm.

Da biste mogli koristiti sve **4 oštrice**, izmjenjiva pločica se mora **uvijek zakretati u navedenom smjeru (suprotno od smjera kazaljke na satu)**.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SO.. 1205..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219833 (15IP; 3,0 Nm)

maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
Ø reza D _c	125 mm
Ø prihvatne rupe	40 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	63 mm
Broj oštrica Z	8
Seriya	Softcut®
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219833
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm	211750 3,0
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 5IP	674252 5IP