

**Garant**
**GARANT Softcut® HSI, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/3mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	214902 25/3
GTIN	4045197674401
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Toplinski obrađeni čelik otporan na trošenje s prevlakom za zaštitu od korozije. Precizno uležištenje izmjenjivih reznih pločica zbog stezanja određenim momentom. Široka i uska podjela za glodanje po izboru.

### Upotreba:

Osobito za strojeve sa slabim pogonom i za obradu s većim dubinama rezanja s manjim promjerom.

### Napomena:

**Za precizne 90° kutove odaberite  $a_p = 6$  mm.**

Da biste mogli koristiti sve **4 oštrice**, izmjenjiva pločica se mora **uvijek zakretati u navedenom smjeru (suprotno od smjera kazaljke na satu)**.

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

## Tehnički opis

Ø reza $D_c$	25 mm
maksimalna dubina reza $a_p$ maks	6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SO.. 0836..
Duljina izboja $L_1$	39 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Ø drške $D_s$ h6	25 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	95 mm

Broj oštrica Z	3
Seriya	Softcut®
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219863