


BDMT 170404 ER-JS, PR1225, tip: INOX

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227556 INOX
GTIN	4960664609444
Razred artikla	25A

Opis
Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$.

Točno 90° do $a_p = 9$ mm.

Kutni radijus: 0,4 mm

Posmak f_z po zubu: 0,09 – 0,13 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,09 – 0,13 mm
Tip	INOX
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 170404 ER-JS
Vrsta	PR1225
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	180 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		