

Garant**ESD transportna kolica T5, Tip: T54****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971930 T54
GTIN	4067263515609
Razred artikla	9GD

Opis**Izvedba:**

Transportna kolica, ESD provodljiva, s 2 platforme. Zavarena čelična konstrukcija, platforma od radne ploče sa svijetlom sivom, ESD-vodljivom površinom. ESD provodljiva Haptoprene drška s polipropilenom otpornim na udarce. Električno vodljivi kotači: 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) i TPE prevlakom koja ne ostavlja tragove.

Upotreba:

Prikladno za korištenje u EPA s vodljivim podovima. Uzemljenje je preko kotačića, poseban priključak za uzemljenje nije potreban. Svi plastični dijelovi su vodljivi kako bi spriječili površinsko punjenje.

Standard:

DIN EN 61340-5-1

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **ESD praškasto lakirano.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Ø kotača	125 mm
Dubina	509 mm
Težina	34 kg
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Visina gornje nosive površine	850 mm
Materijal kotača	TPE
Dubina površine za utovar	500 mm
maksimalna nosivost	250 kg
Visina donje nosive površine	195 mm
Nosivost nosive površine gore	80 kg
Širina nosive površine	850 mm
Visina	1020 mm
širina	980 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Stolna kolica