

Garant**Transportna kolica T3, Tip: T32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971920 T32
GTIN	4067263476993
Razred artikla	9GD

Opis**Izvedba:**

Transportna kolica ESD provodljiva s **1 površinom za punjenje**. Varena konstrukcija od čelika, platforma napravljena od stezne ploče sa svijetlom sivom, ESD-vodljivom površinom. Polipropilenska drška od neoprena s provodljivim ESD-om® otporna na udarce. **Električno vodljivi kotači:** 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (sa zaustavnom kočnicom) s TPE prevlakom koja ne ostavlja tragove, glavine na valjkastim ležajevima.

Upotreba:

Prikladno za korištenje u EPA s vodljivim podovima. Uzemljenje je preko kotačića, poseban priključak za uzemljenje nije potreban. Svi plastični dijelovi su vodljivi kako bi spriječili površinsko punjenje.

Standard:

DIN EN 61340-5-1

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **ESD praškasto lakirano**.

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Dubina površine za utovar	500 mm
Visina	915 mm
Težina	20 kg
Materijal kotača	TPE
Visina nosive površine	195 mm
Ø kotača	125 mm
širina	970 mm
Dubina	509 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Nosivost	250 kg
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Širina nosive površine	850 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Transportna kolica