

**Garant****ESD Euronorm transportna kolica, Tip: TNB1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971950 TNB1
GTIN	4067263515616
Razred artikla	9GD

**Opis****Izvedba:**

ESD provodljiva transportna kolica s jednom ručkom. Zavarena čelična konstrukcija. ESD provodljiva Haptoprene drška s polipropilenom, otporna na udarce. Električno vodljivi kotači: 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (sa zaustavnom kočnicom) s TPE prevlakom koja ne ostavlja tragove. Prikladni Euronorm spremnici br. 972350 Gr. ENB15 - ENB80.

**Upotreba:**

Prikladno za korištenje u EPA s vodljivim podovima. Uzemljenje je preko kotačića, poseban priključak za uzemljenje nije potreban. Svi plastični dijelovi su vodljivi kako bi spriječili površinsko punjenje.

**Standard:**

DIN EN 61340-5-1

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **ESD praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Visina	910 mm
Težina	9,6 kg
Ø kotača	125 mm
Dubina	400 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
širina	790 mm
Materijal kotača	TPE
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
visina nasadnog okvira	180 mm
maksimalna nosivost	250 kg
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Zahvatno tiskalo