

Garant**ESD kolica za spremnike prema Euro normi, Tip: TE37****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971970 TE37
GTIN	4067263515623
Razred artikla	9GD

Opis**Izvedba:**

ESD provodljiva kolica za spremnike prema Euro normi sa stabilnom čeličnom konstrukcijom. Platforme izrađene od porubljenog lima, podesive u rasteru od 280 mm. Platforme se mogu učvrstiti na razne načine i podesivog su nagiba od 15° i 30° radi lakšeg pristupa. Donja platforma čvrsto je povezana s okvirom i ne može se naginjati. Polipropilenska drška od neoprena s provodljivim ESD-om® otporna na udarce. **Električno vodljivi kotači:** 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (sa zaustavnom kočnicom) s TPE prevlakom koja ne ostavlja tragove, glavine na valjkastim ležajevima.

Upotreba:

Prikladno za korištenje u EPA s vodljivim podovima. Uzemljenje je preko kotačića, poseban priključak za uzemljenje nije potreban. Svi plastični dijelovi su vodljivi kako bi spriječili površinsko punjenje.

Standard:

DIN EN 61340-5-1

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **ESD praškasto lakirano.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.

Odgovarajuće spremnike prema Euro normi možete pronaći pod br. 972350.

Tehnički opis

Visina	1735 mm
Dubina	670 mm
Ø kotača	125 mm
Nosivost po platformi	50 kg
maksimalna nosivost	250 kg
Dubina površine za utovar	610 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
širina	1300 mm
Težina	85 kg
Podesivi nagib	15 stupanj
Podesivi nagib	30 stupanj
Materijal kotačića	TPE
Širina nosive površine	1240 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Podešavanje visine u rasteru	280 mm
Vrsta proizvoda	Kolica za materijal