



Kutna glodača glava 90° MECH17, Weldon drška, Ø D / Zeff: 50/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227653 50/4
GTIN	4960664526383
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Urezane izmjenjive rezne pločice za smanjene sile rezanja i vibracije. Za usporedbu omogućene su veće zahvatne širine a_e pri jednakim dubinama rezanja a_p .

Tehnički opis

maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	74 mm
Ø drške D_s h6	40 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø reza D_c	50 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 170408
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	4
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 1704
Ukupna duljina L_{ukupno}	161 mm
Duljina izboja L_1	88 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	20
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229709
--------------	--------