

Navoj Granični kontrolni trn za osnovne rupe 6H, Navoj: M6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	486055 M6
GTIN	2050002073692
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Nabrušeni prvi korak navoja odstranjuje grubu prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja. Izvedba prema DIN 2279 – 2299.

Oblik prema DIN 2245.

Upotreba:

Za metrički ISO navoj, desni DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napomena:

Kontrolnici za navoje s drukčijim usponima, Whitworth, trapezne, oble, UNC, UNF i NPT navoje i lijeve navoje dostupni su na upit.

Tehnički opis

Vrsta navoja	M
Kvaliteta	6
Polje tolerancije	H
Razred tolerancije	6H
Standard	DIN 13
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Nagib navoja	1 mm
Navoji	M6
Kalibriranje	L6

Vrsta proizvoda

Kontrolni trn NE-IDE

Usluge

KalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 20 mm

028300 20

DAkKS kalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 60 mm

028340 60