


**Garant****Ručna stega za bušilicu, širina čeljusti A: 80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	365035 80
GTIN	4067263515630
Razred artikla	31S

**Opis****Izvedba:**

- Čvrsta izrada sa snažnim vretenom.
- Čeljusti kaljene i brušene.
- Precizno stezanje pomoću plosnate vodilice.
- Čeljust s vodoravnom i okomitom prizmom za okrugli materijal, jedna je čeljust glatka.
- Za stezanje plosnatih izradaka, obje čeljusti su upuštene.
- Integrirana ekscentrična brza stezaljka koja čeka patent za sigurno držanje na stolu za bušenje.
- Brzo stezanje u području utora omogućuje fleksibilno i učinkovito obradu stegnutog obratka na bilo kojem položaju na cijelom stolu bušilice bez ponovnog stezanja.

**Upotreba:**

Za stezanje obradaka na bušilicama.

**Materijal:**

Tijelo i pomična čeljust od specijalnog lijevanog željeza.

**Točnost:**

Unutar **0,10 mm**.

**Tehnički opis**

Ukupna visina c	65 mm
Širina steznih utora	13 mm
maksimalna ukupna duljina L <sub>4</sub>	280 mm

Širina osnovnog tijela B	140 mm
Visina čeljusti C	28 mm
Težina	5,7 kg
Udaljenost steznih utora	110 mm
Duljina osnovnog tijela a	238 mm
Područje stezanja b	120 mm
Širina čeljusti A	80 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	BM-stega u plavoj boji
Vrsta proizvoda	Škripac za bušilicu

## Pribor

Zamjensko vreteno za ručne stege za bušilice za tip 60	365037 60
Graničnik tip 1	365028 1
Vodilica za br. 365023	365025
Zamjenske čeljusti za stege (2 kom) za tip 60	365036 60