



Garnitura svrdla tvrdog metala za beton, broj svrdla: 5



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 786081 5 |
| GTIN | 4058546404420 |
| Razred artikla | 76G |

Opis

Izvedba:

Svrdlo sa vrhom od tvrdog metala, pločica lemljena na visokoj temperaturi. Asimetrična užljebljenja za dobro odvođenje odvojenih čestica.

Udarno i rotacijsko svrdlo sa snažnom izmjenjivom reznom pločicom od tvrdog metala.

Upotreba:

Pretežito za **bušenje rupa s udarnim bušilicama** u betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu.

Također za bušenje u tvrdom i mekom drvu, plastičnim materijalima, akrilu i keramici.

Zbog korekcije rezanja prikladan i za bušenje kaljenog čelika.

Sadržaj:

Svrdlo br. 786001: po jedan kom. vel. 4; 5; 6; 8; 10

Tehnički opis

| | |
|-----------------|------------------|
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Standard | DIN 8039 |
| Standard | ISO 5468 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem |
| Drška | Cilindrična drška |
| Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 5 mm | 786001 5 |
| Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 6 mm | 786001 6 |
| Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 10 mm | 786001 10 |
| Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 8 mm | 786001 8 |
| Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 4 mm | 786001 4 |