



Garnitura svrdla tvrdog metala za beton, broj svrdla: 7



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	786081 7
GTIN	4058546404437
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Svrdlo sa vrhom od tvrdog metala, pločica lemljena na visokoj temperaturi. Asimetrična užljebljenja za dobro odvođenje odvojenih čestica.

Udarno i rotacijsko svrdlo sa snažnom izmjenjivom reznom pločicom od tvrdog metala.

Upotreba:

Pretežito za **bušenje rupa s udarnim bušilicama** u betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu.

Također za bušenje u tvrdom i mekom drvu, plastičnim materijalima, akrilu i keramici.

Zbog korekcije rezanja prikladan i za bušenje kaljenog čelika.

Sadržaj:

Svrdlo br. 786001: Po 1 kom. vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Standard	DIN 8039
Standard	ISO 5468

Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	Cilindrična drška
Vrsta proizvoda	Svrdlo za kamen

Pribor

Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 10 mm	786001 10
Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 5,5 mm	786001 5,5
Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 4 mm	786001 4
Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 5 mm	786001 5
Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 8 mm	786001 8
Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 7 mm	786001 7
Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 6 mm	786001 6