

## Mobilni podizni stol, nosivost: 800kg



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	919989 800
GTIN	4025092253475
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Mobilni podizni stol u robusnoj jednostrukoj konstrukciji s čvrstim čeličnim škarama. Okretna platforma s mehaničkim zaključavanjem za siguran rad na održavanju. Kompaktno podvozje niske ukupne visine, okretni i fiksni kotačići od poliamida s kugličnim ležajevima koji ne zahtijevaju održavanje, parkirne kočnice na okretnim kotačićima. Ručna hidraulika s nožnom pedalom. Visoka razina sigurnosti zahvaljujući ventilu za preopterećenje i ventilu za kočenje spuštanja. Okretni kotačići Ø 150 mm, teretni kotačići Ø 200 mm. Širina kotačića 50 mm.

#### Standard:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

### Tehnički opis

Težina	222 kg
širina	860 mm
Materijal kotačića	Poliamid
Područje koda	360 - 1050 mm
Nosiva površina, širina	840 mm
Nosiva površina, duljina	1350 mm
Nosivost	800 kg

Visina ugradnje C	360 mm
Duljina D (L)	1650 mm
Visina dizanja H	690 mm
Vrsta proizvoda	Kolica s podiznim stolom