

**Garant****Drška za upuštače s 3 stezne površine, Ø drške: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150409 10
GTIN	4067263515593
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**

Za prihvat preciznih konusnih upuštača GARANT s disbalansom i **3 stezne površine** na drški. Na dršci su primjenjive različite veličine upuštača s jednakim promjerom drške. Udobna čvrsta drška od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Zbog posebne površinske strukture drška **ne klizi niti iz mokrih ili zamašćenih ruku.**

**Tehnički opis**

Duljina drške	120 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo