

Garant**Drška za upuštače s 3 stezne površine, Ø drške: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150409 8
GTIN	4067263515586
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Za prihvat preciznih konusnih upuštača GARANT s disbalansom i **3 stezne površine** na drški. Na dršci su primjenjive različite veličine upuštača s jednakim promjerom drške. Udobna čvrsta drška od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Zbog posebne površinske strukture drška **ne klizi niti iz mokrih ili zamašćenih ruku.**

Tehnički opis

Duljina drške	112 mm
Ø drške D _s	8 mm
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo