


Garant**XNEX 080608, HB7710, Tip: GGG**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215190 GGG
GTIN	4067263499527
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica od tvrdog metala s dva puta po tri oštrice za **modularno kutno glodanje**.

Šest oštrica osiguravaju veliku ekonomičnost zahvaljujući maloj cijeni po oštrici.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Tehnički opis

Tip	GGG
Debljina pločica S	6.35 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f_z po zubu	0,23 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNEX 080608
Vrsta	HB7710
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

maksimalna dubina reza ap maks	4 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Prevlaka	prevučena
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
GGG	prikladno	290 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		