

Garant**APKT 1604 PDTR, HB7525, Tip: UNI****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 215758 UNI |
| GTIN | 4067263499534 |
| Razred artikla | 21A |

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene vrijede za glodala glave br. 215705 do 215717: $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ maks}} = 7 \text{ mm}$.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Tip | UNI |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APKT 1604 PDTR |
| Vrsta | HB7525 |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Debljina pločica | 4,76 mm |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

List s podacima

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 295 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 190 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 170 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 125 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 80 m/min | P |
| Čelik < 55 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | 55 m/min | H |
| Čelik < 60 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | 40 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 140 m/min | M |
| GG(G) | prikladno | 140 m/min | K |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |