

**Garant****RDHW 1003 MOT, HB7605, Tip: HART****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 212251 HART   |
| GTIN           | 4067263499541 |
| Razred artikla | 21A           |

**Opis****Izvedba:**

**Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.**

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmaks.} = 2,5$  mm.

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,16 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RDHW 1003 MOT

Tip: TVRDO

**Tehnički opis**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Rezni materijal                  | Tvrđi metal (HM) |
| Tip                              | TVRDO            |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | RDHW 1003 MOT    |
| Vrsta                            | HB7605           |
| Posmak $f_z$ po zubu             | 0,16 mm          |

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Broj zamjena/oštrica | 1                                 |
| Prevlaka             | prevučena                         |
| Vrsta proizvoda      | Okretna rezna pločica za glodanje |

**Podaci korisnika**

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 160 m/min      | P       |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 140 m/min      | P       |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          | 155 m/min      | H       |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno                          | 160 m/min      | H       |
| Čelik < 67 HRC                 | prikladno samo u posebnim uvjetima | 130 m/min      | H       |
| mokro maksimalno               | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| suho                           | prikladno                          |                |         |