

Garant**RDMW 12T3 MOT, HB7605, Tip: HART****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212277 HART
GTIN	4067263499558
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmaks.} = 4,0$ mm.

Posmak f_z po zubu: 0,16 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RDMW 12T3 MOT

Tip: TVRDO

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RDMW 12T3 MOT
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tip	TVRDO
Vrsta	HB7605
Posmak f_z po zubu	0,16 mm

Broj zamjena/oštrica	1
Prevlaka	prevučena
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	125 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	155 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	140 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	H
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		