

**Višenamjenska kliješta, Ukupna duljina: 225mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	729701 225
GTIN	4067263499572
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Kliješta od plosnatog čelika, obojana crna, noge s plastičnim držačem i oprugom za otvaranje. Uljno korito za 0,35 – 1; 1,5 – 6 izoliranih / neizoliranih čepova / priključaka i terminale za paljenje automobila od 7 – 8 mm. Rezač s navojem za vijke M2,6 – M5. Alat za skidanje izolacije 0,75 – 6 mm². Striptizeta 0,5 – 6 mm². Rezanje za mekane Cu i Al žice. Dugi nazubljeni stezni nos za rad u skućenim prostorima.

Upotreba:

Za skidanje izolacije, rezanje, stezanje itd., pretežito u području popravaka.

Tehnički opis

ukupna duljina	225 mm
za presjek vodova	1,5 – 6 mm ²
za presjek vodova	0,35 – 1 mm ²
Izolacija za Ø vodiča	6 mm ²
Rezač za zatic s navojem	M2,6 – M5
s izolacijskom funkcijom	da
s funkcijom rezanja	da
Vrsta proizvoda	Kliješta za krimpanje

