




## Kutna glodača glava 90° MECH17, s provrtom, Ø D / Zeff: 50/4Lmm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227655 50/4L
GTIN	4960664526420
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Urezane izmjenjive rezne pločice za smanjene sile rezanja i vibracije. Za usporedbu omogućene su veće zahvatne širine  $a_e$  pri jednakim dubinama rezanja  $a_p$ .

### Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	229709 (T15; 3,5 Nm)
učinkovit broj oštrica $Z_{eff}$	4
Ø reza $D_c$	50 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 170408
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	78 mm
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	59 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 1704
Ø prihvatne rupe	22 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	16
Izvedba drške	s provrtom

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutaranje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Stezni vijak	229709
--------------	--------