

**KÄRCHER****Industrijski usisavač, oznaka proizvođača: IVR-L65/20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078522 IVR-L65/20
GTIN	4054278695129
Razred artikla	07D

**Opis****Izvedba:**

Industrijski usisavač namijenjen usisivanju i odvajanju **rashladnog sredstva, emulzije maziva, vode ili ulja s masnoćama (npr. metalne strugotine).**

- **Kompaktna izvedba i robusni materijal za najbolje karakteristike vožnje.**
- **Maksimalna fleksibilnost uloška i dugačko vrijeme rada s priključnim kablom koji je otporan na masnoću.**
- **Pogon usisavača pokreće se preko priključka crijeva na glavi usisavača koji se može okretati 360°.**

Dvomotorni industrijski usisivač snage 2,4 kW s **nagibnim voznim postoljem i spremnikom od 65 litara.**

**Dio isporuke:**

S podvozjem s mogućnošću nakretanja i odvodnim crijevom s indikatorom punjenja. **Bez pribora. Odgovarajući pribor možete pronaći pod br. 078524, 078529 i 078533.**

**Napomena:**

Verziju sa spremnikom od nehrđajućeg čelika od 100 litara možete pronaći pod br. 078522 vel. IVR-L100DP u našoj e-trgovini.

**Tehnički opis**

Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Vakuum	220 mbar
Radna buka	70 dB(A)
širina	570 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Razred prašine - usisavač	L
Visina	1330 mm
Obujam spremnika	65 l
Duljina	730 mm
Nazivna širina priključka	DN50 mm
Broj turbina	2
Težina	43 kg
Prihvat snaga	2000 W
Protok volumena zraka	100 l/s
Duljina kabela	6 m
Vrsta proizvoda	Mokri i suhi usisavač