


Garant**Garnitura nasadnih ključeva s T drškom, količina alata: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	952658 5
GTIN	4067263723158
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Dio isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 952658: 1 ud.
GARANT set nasadnih ključeva br. 622552 vel. 8; 10; 11; 12; 13: po 1 kom.

Tehnički opis

Broj alata	5
Izvedba	s nasadnim ključem
Širina u G	8
Dubina u G	20
Dubina	500 mm
širina	200 mm
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	8x20
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 952658	952001 952658
Nasadni ključ s 2K-Haptoprene T drškom, duljina cilindričnog dijela 200 mm širina ključa 10 mm	622552 10
Nasadni ključ s 2K-Haptoprene T drškom, duljina cilindričnog dijela 200 mm širina ključa 11 mm	622552 11
Nasadni ključ s 2K-Haptoprene T drškom, duljina cilindričnog dijela 200 mm širina ključa 12 mm	622552 12
Nasadni ključ s 2K-Haptoprene T drškom, duljina cilindričnog dijela 200 mm širina ključa 13 mm	622552 13
Nasadni ključ s 2K-Haptoprene T drškom, duljina cilindričnog dijela 200 mm širina ključa 8 mm	622552 8