

Garant**Asortiman za radionicu, količina alata: 23****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955002 23
GTIN	4067263723691
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Uobičajene garniture alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna siva boja, koja se nalazi ispod, obavještava o nedostatku alata.

Odgovara:

GARANT radionička kolica s ladicama, u potpunosti izvlačivima, i novim dimenzijama rasporeda ladica **20 G × 16 G**, odnosno 500 × 400 mm (širina × dubina).

Radionička kolica br. 914520 – 914582.

Dio isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 955002

: 1 kom.

GARANT Digitalno pomično mjerilo IP54 br. 412680 vel. 150: 1 kom.

GARANT metar u roli br. 462210 vel. 3: 1 kom.

GARANT Vodena vaga od lakog metala br. 467020 vel. 250: 1 kom.

GARANT viljuškasto-okasti ključ br. 613600 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 kom.

GARANT ravni odvijač br. 660032 vel. 3,5; 5,5; 6,5: po 1 kom.

GARANT Odvijač za Phillips br. 667702 vel. 1; 2; 3: po 1 kom.

GARANT kombinirana kliješta br. 700940 vel. 180: 1 kom.

GARANT vodoinstalaterska kliješta br. 706001 vel. 250: 1 kom.

GARANT plosnata okrugla kliješta ravna br. 713040 vel. 200: 1 kom.

GARANT kliješta za rezanje žice br. 724840 vel. 160: 1 kom.

GARANT Univerzalni nož s 2K drškom i 3 oštrice br. 845020: 1 kom.

Tehnički opis

Korisna površina ladice u G	20×16
širina	500 mm
Broj alata	23
Dubina u G	16
Izvedba	za ladicu radioničkih kolica
Širina u G	20
Dubina	400 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
odgovara za opremanje pogona	Radionička kolica
najmanja prikladna visina prednje strane ladice	100 mm
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 955002	952001 955002
Digitalno pomično mjeriloIP54 s podatkovnim izlazom mjerno područje 150 mm	412680 150
Tračni metar s prozorčićem duljina trake 3 m	462210 3
Vodena vaga od lakog metala duljina 250 mm	467020 250
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 10 mm	613600 10
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 13 mm	613600 13
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 16 mm	613600 16
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 17 mm	613600 17
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 18 mm	613600 18

Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 19 mm	613600 19
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 5,5 mm	613600 5,5
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 7 mm	613600 7
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 8 mm	613600 8
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 3,5 mm	660032 3,5
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 5,5 mm	660032 5,5
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 6,5 mm	660032 6,5
Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene veličina 1	667702 1
Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene veličina 2	667702 2
Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene veličina 3	667702 3
Kombinirana kliješta, kromirana, s 2K navlakama ukupna duljina 180 mm	700940 180
Vodoinstalaterska kliješta s finim namještanjem, crna ukupna duljina 250 mm	706001 250
Ravna telefonska kliješta kromirana, s navlakama ukupna duljina 200 mm	713040 200
Kliješta za rezanje, kromirana s navlakama ukupna duljina 160 mm	724840 160
Univerzalni skalpel s 2K drškoms 3 noža, 18 mm	845020