




Kutna glodača glava 90° MECH17, s provrtom, Ø D / Zeff: 63/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227655 63/4
GTIN	4960664579280
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Urezane izmjenjive rezne pločice za smanjene sile rezanja i vibracije. Za usporedbu omogućene su veće zahvatne širine a_e pri jednakim dubinama rezanja a_p .

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 170408
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 1704
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	4
Ukupna duljina L_{ukupno}	70 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø prihvatne rupe	27 mm
Ø reza D_c	63 mm
maksimalna dubina reza a_p maks	45 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	12
Izvedba drške	s provrtom

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutaranje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229709
--------------	--------