

RUNPOTEC
HPI KABELNZEHSPEZIALIST

Traka za uvlačenje žice-stakleno vlakno-GF3 u plastičnoj kutiji, duljina trake: 50m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	814867 50
GTIN	9120045477160
Razred artikla	86A

Opis

Izvedba:

Traka od staklenih vlakana debljine **3 mm, čvrsta**, a ipak **vrlo fleksibilna**; idealna za komplicirano uvlačenje kabela u već položene cijevi ili kod puno cijevnih lukova. Ergonomska ručica za držanje i nošenje. Patentirani vrh za vođenje s kompenzacijom uvijanja i zaštitom od savijanja (2x vanjski navoj Ø RTG 6 mm). Automatska sigurnost od povlačenja unazad. Prevlaka protiv klizanja. Prikladno za gradilišta, otporno na prskanje vode i prašinu, otporno na udarce i lom. Moguće do polumjera od 38 mm.

Također kompatibilno s RUNPOCAM RC2 (br. 814878) i bazaltnim šipkama (br. 814877).

Dio isporuke:

Uključujući pribor u plastičnoj kutiji: 1 fleksibilni vrh za vođenje (runpo vodilica) s kompenzacijom uvijanja, 1 završna čahura za zaštitu od savijanja RTG Ø 6 mm, 1 pomoć za uvlačenje, 1 posebno ljepilo 3 g, 1 petlja za povlačenje kabela (Ø 14 mm izvana), 6 ljepljivih čahura Ø 3 mm, 3 ušice za povlačenje Ø 7 mm, 1 žarulja za pokretanje Ø 11 mm, 1 spojna čahura, 2 ključa za montažu, 1 gumbasta baterija CR2032.

Tehnički opis

Duljina trake	50 m
---------------	------

Opterećenje, spoj, traka – čahura maksimalno	1,3 kN
Maksimalno opterećenje trake	4,5 kN
Vrsta proizvoda	Alat za uvlačenje kabela