

Mahr**Multimar univerzalni mjerni uređaj, mjerno područje: 610-1015mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428051 610-1015
GTIN	4059192024925
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Čvrsta cijevna konstrukcija, brušena i tvrdo kromirana. Dva kraka za prihvat različitih mjernih ticala. Moguće je proširenje mjernog opsega za 75 mm okretanjem mjernih krakova. Primjenjiv sa svakim mjernim satom s Ø drške 8 h 6 mm (isporuka bez pokazne naprave).

- **Velika sigurnost mjerenja i preciznost ponavljanja zahvaljujući izrazito preciznom navođenju konusa.**
- **Drške s toplinskom izolacijom**
- **Smjer mjerne sile može se mijenjati za vanjsko i unutarnje mjerenje.**
- **Konstantna mjerna sila zahvaljujući ugrađenoj opruzi.**
- **Pomični nosač mjernih krakova kod preciznog konusnog navođenja nema puno pomicanja i trenja kod ležajeva.**
- **Snažni, brušeni i tvrdo kromirani stupovi.**
- **Jednostavna montaža s pomoću blokova za odlaganje i montažu.**

Upotreba:

- **Vanjske i unutarnje dimenzije.**
- **Vanjski i unutarnji navoji.**
- **Rubovi za centriranje**
- **Uski priključci, ubodi i utori.**
- **Vanjski i unutarnji konus.**
- **Vanjsko i unutarnje ozubljenje i dr.**

Napomena:

Do mjernog opsega **2500 mm** s **laganom cijevi CFK** dostupni na upit.

Tehnički opis

Serija

Multimar

Mjerni raspon	12 mm
Mjerno područje	610 - 1015 mm
Područja primjene, vanjsko	580 - 985 mm
Područja primjene, unutarnje	610 - 1015 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	A3
Vrsta proizvoda	Univerzalna mjerna naprava

Usluge

KalibriranjeUniverzalno pomično mjerilo maks. mjerno područje 2500 mm	021400 2500
---	-------------

Pribor

Par ravnih mjernih ticala za vanjsko mjerenje	428160
Par mjernih krakova sa središnjim provrtom Ø 3,5 mm duljina 25 mm	428101 25
Par graničnika dubine za mjerne krakove	428111
Par polucilindričnih mjernih ticala za unutarnje mjerenje	428170
Par mjernih krakova sa središnjim provrtom Ø 3,5 mm duljina 35 mm	428101 35
Par mjernih krakova s provrtom tip A	428141 A
Unutarnje mjerno ticalo (sferno) Ø 7,5 mm, 1 komad	428120
Par mjernih krakova s provrtom tip B	428141 B
Unutarnje mjerno ticalo (ravno) 7,5 mm, 1 komad	428130
Par mjernih krakova sa središnjim provrtom Ø 3,5 mm duljina 100 mm	428101 100
Par mjernih krakova sa središnjim provrtom Ø 3,5 mm duljina 70 mm	428101 70