

**Garant****Roto-glodalo GARANT Master Alu – vrlo grubo (NE / Alu), HM DLC, Tip: C0820****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	547600 C0820
GTIN	4067263736455
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

**GARANT** roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drške, inače je također od tvrdog metala.

**Novorazvijena, inovativna geometrija zuba** omogućuje **vrlo visoke performanse obrade** s istovremenim **laganim radom i dobrom upravljivošću**. Bez prijanjanja odvojenih čestica i s izvrsnim površinskim rezultatima. Drška Ø 6mm. Prikladno za korištenje u grubim i završnim obradama. S visokoučinkovitom prevlakom za dulji radni vijek, manji unos topline i smanjeno prijanjanje odvojenih čestica.

- **Visoko odvođenje materijala.**
- **Tihi rad.**
- **Obloga visokih performansi za minimalno toplinsko opterećenje, dulji vijek trajanja, poboljšano odvođenje odvojenih čestica.**
- **Najsuvremeniji supstrat – optimiziran za aluminijske materijale.**
- **ekstremni vjekovi trajanja.**

**Valjkasto zaobljeni oblik (WRC).**

**Upotreba:**

Optimiziran za obradu tvrdih i mekih aluminijskih legura, plastike, bronce i obojenih metala. Pogodan za ručnu i industrijsku upotrebu s robotom. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

**Napomena:**

Materijali loše toplinske vodljivosti; spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.

**Tehnički opis**

Duljina glave	20 mm
Opis oblika	Valjkasto zaobljeno
Ø drške	6 mm
Stupanj finoće ozubljenja	vrlo grubo
Oblik	C0820
Ø glave	8 mm
Ukupna duljina	60 mm
Serija	GARANT Master Alu
Rezni materijal	HM DLC
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		