

Garant**Roto-glodalo GARANT Master Alu – vrlo grubo (NE / Alu), HM DLC, Tip: AS1225****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 547600 AS1225 |
| GTIN | 4067263736424 |
| Razred artikla | 51D |

Opis**Izvedba:**

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drške, inače je također od tvrdog metala.

Novorazvijena, inovativna geometrija zuba omogućuje **vrlo visoke performanse obrade** s istovremenim **laganim radom i dobrom upravljivošću**. Bez prianjanja odvojenih čestica i s izvrsnim površinskim rezultatima. Drška Ø 6mm. Prikadno za korištenje u grubim i završnim obradama. S visokoučinkovitom prevlakom za dulji radni vijek, manji unos topline i smanjeno prianjanje odvojenih čestica.

- **Visoko odvođenje materijala.**
- **Tiji rad.**
- **Obloga visokih performansi za minimalno toplinsko opterećenje, dulji vijek trajanja, poboljšano odvođenje odvojenih čestica.**
- **Najsuvremeniji supstrat – optimiziran za aluminijске materijale.**
- **ekstremni vjekovi trajanja.**

Cilindrični oblik (ZYAS), s čeonim ozubljenjem.

Upotreba:

Optimiziran za obradu tvrdih i mekih aluminijskih legura, plastike, bronce i obojenih metala.
Pogodan za ručnu i industrijsku upotrebu s robotom. Za skidanje srha, otkidanja bridova,
žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Napomena:

Materijali loše toplinske vodljivosti; spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto
glodala i razmazivanje.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Opis oblika | Cilindar s čeonim ozubljenjem |
| Oblik | AS1225 |
| Ø glave | 12 mm |
| Ukupna duljina | 65 mm |
| Ø drške | 6 mm |
| Stupanj finoće ozubljenja | vrlo grubo |
| Duljina glave | 25 mm |
| Serija | GARANT Master Alu |
| Rezni materijal | HM DLC |
| Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|---------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |