

Garant**Roto-glodalo GARANT Master Uni – srednje, Tvrdi metal (HM), Tip: E1220****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540355 E1220
GTIN	4067263736806
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

GARANT roto glodala se proizvode od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drške, inače je također od tvrdog metala.

Duljina drške 200 mm (produživa).

Drška Ø 6 mm.

Upotreba:

Prikladno za ručnu primjenu i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanje bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Stroj uključiti tek nakon umetanja roto glodala u obradak.

Tehnički opis

Ø glave	12 mm
Ukupna duljina	220 mm
Duljina glave	20 mm
Opis oblika	Kap
Serijski broj	GARANT Master Uni
Rezni materijal	Tvrdi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		