

Garant**Roto-glodalo GARANT Master Uni – srednje, Tvrdi metal (HM), Tip: F0618****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 540355 F0618 |
| GTIN | 4067263736813 |
| Razred artikla | 51D |

Opis**Izvedba:**

GARANT roto glodala se proizvode od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drške, inače je također od tvrdog metala.

Duljina drške 200 mm (produživa).

Drška Ø 6 mm.

Upotreba:

Prikladno za ručnu primjenu i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanje bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Stroj uključiti tek nakon umetanja roto glodala u obradak.

Tehnički opis

| | |
|-----------------|-------------------|
| Duljina glave | 18 mm |
| Opis oblika | Zaobljeni luk |
| Ukupna duljina | 218 mm |
| Ø glave | 6 mm |
| Serijski broj | GARANT Master Uni |
| Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) |
| Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| INOX | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| Uni | prikladno | | |