

**Garant****Roto-glodalo GARANT Master Uni – srednje, Tvrdi metal (HM), Tip: D0807****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540355 D0807
GTIN	4067263736837
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

**GARANT** roto glodala se proizvode od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drške, inače je također od tvrdog metala.

**Duljina drške 200 mm** (produživa).

Drška Ø 6 mm.

**Upotreba:**

Prikladno za ručnu primjenu i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanje bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Stroj uključiti tek nakon umetanja roto glodala u obradak.

**Tehnički opis**

Opis oblika	Kugla
Duljina glave	7 mm
Ø glave	8 mm
Ukupna duljina	207 mm
Serijski broj	GARANT Master Uni
Rezni materijal	Tvrdi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		