



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	713501 200
GTIN	
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdu i meku žicu. Nazubljene čeljusti. Kliješta, kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama radi optimizirane ergonomije i KNIPEXtend sučeljem. KNIPEXtend se koristi za povezivanje ekstenzija, kao što su kopče za šifre boja (CKC) za prilagođavanje ili kopče za alat TetheredTools (TTC) za pričvršćivanje uređaja za zaštitu od pada Tethered Tools.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Napomena:

Prethodni model br. 713500 još uvijek se može naručiti do dostupnosti modela KNIPEXtend.

Tehnički opis

ukupna duljina	200 mm
Duljina čeljusti	73 mm
Oblik otvora ključa	ovalno-šiljasto, pod kutem (40° – 45°)
Standard	DIN ISO 5745
Odlika čeljusti	Oštrice induktivno kaljene (ca. 60 HRC).
Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno
Drška	Višekomponentna navlaka

Materijal	Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju
Površina	kromirani
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta