



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	713101 160
GTIN	
Razred artikla	73F

## Opis

### Izvedba:

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdi i meku žicu. Nazubljene čeljusti. kliješta Chromed, ručke s višekomponentnim pokrovima i KNIPEXAIEND Prihvat. KNIPEXtend se koristi za povezivanje ekstenzija, kao što su kopče za šifre boja (CCC) za prilagođavanje ili kopče za alat Tethered Tool Clips (TTC) za pričvršćivanje uređaja za zaštitu od pada Tethered Tools.

### Standard:

DIN ISO 5745

### Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

### Napomena:

Prethodni model br. 713100 još uvijek se može naručiti do dostupnosti modela KNIPEXtend.

## Tehnički opis

ukupna duljina	160 mm
Drška	Višekomponentna navlaka
Duljina čeljusti	50 mm
Oblik otvora ključa	ovalno šiljasti, ravno
Standard	DIN ISO 5745
Odlika čeljusti	Oštrice induktivno kaljene (ca. 60 HRC).
Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirani
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta