



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	723181 180
GTIN	
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Snažna glava, induktivno kaljena oštrica (cca. 64 HRC), umetnuti zglob s ekscentričnom izvedbom dvostrukog zgloba. Kliješta fosfatirana u crnoj boji, glava polirana, drške s višekomponentnim navlakama i KNIPEXtend sučeljem. KNIPEXtend se koristi za povezivanje ekstenzija, kao što su kopče za šifre boja (CCC) za prilagođavanje ili kopče za alat Tethered Tool Clips (TTC) za pričvršćivanje uređaja za zaštitu od pada Tethered Tools.

Prednost:

Nadmoćnija i snažnija kliješta za rezanje kabela s 50 % manjim utroškom snage u odnosu na uobičajena snažna kliješta za rezanje kabela iste veličine. Podešavanje sječiva smanjuje utrošak snage.

Prednosti, reklamni tekst:

Nadmoćnija i snažnija kliješta za rezanje kabela s 50% manjim zahtjevom sile u odnosu na uobičajena snažna kliješta za rezanje kabela iste veličine. Podešavanje sječiva smanjuje utrošak snage.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Napomena:

Prethodni model br. 723180 još uvijek se može naručiti do dostupnosti modela KNIPEXtend.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	3,2 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	3 mm
ukupna duljina	180 mm

Oznaka proizvođača	TwinForce
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	5,5 mm
Standard	DIN ISO 5749
Drška	presvučeno plastikom
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 64 HRC).
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	Fosfatirana kliješta, glava polirana
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela	da
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta