

**Garant****Garniture malih glodala 8-dijelno, GARANT Master Alu – vrlo grubo, Tvrdi metal (HM), Broj glodaćih klinova: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	547605 8
GTIN	4067263736264
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

**Garnitura HM roto glodala Multi Cut s uobičajenim varijantama oblika.**

**Novorazvijena inovativna geometrija ozubljenja** omogućuje **veliku učinkovitost** s istovremenim **jako tihim radom i jako dobrim vođenjem**. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštrih čestica) postiže se površina najviše kvalitete pri grubom i finom rezanju.

- **Visoko odvođenje materijala.**
- **Tihi rad.**
- **Minimalno toplinsko opterećenje, dug vijek trajanja, poboljšano odvođenje odvojenih čestica.**
- **Univerzalno primjenjivo na čelik, INOX, aluminij.**

Drška Ø 6 mm.

**GARANT**-roto glodala se proizvode od visokoučinkovitih vrhunskih tvrdih metala velike čvrstoće i najveće stabilnosti reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drške, inače je također od tvrdog metala.

**Upotreba:**

Prikladno za ručnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, lomljenje bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

**Dio isporuke:**

Po 1 kom. br. 547600 vel. AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.

**Napomena:**

Materijali loše toplinske vodljivosti; spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.

**Tehnički opis**

Seriya	GARANT Master Alu
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Ø drške	6 mm
Broj glodaćih klinova	8
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Pribor**

Roto-glodalo GARANT Master Alu – vrlo grubo (NE / Alu) Tip AS0616	547600 AS0616
Roto-glodalo GARANT Master Alu – vrlo grubo (NE / Alu) Tip AS1225	547600 AS1225
Roto-glodalo GARANT Master Alu – vrlo grubo (NE / Alu) Tip C0616	547600 C0616
Roto-glodalo GARANT Master Alu – vrlo grubo (NE / Alu) Tip C1225	547600 C1225
Roto-glodalo GARANT Master Alu – vrlo grubo (NE / Alu) Tip D0807	547600 D0807
Roto-glodalo GARANT Master Alu – vrlo grubo (NE / Alu) Tip F0618	547600 F0618
Roto-glodalo GARANT Master Alu – vrlo grubo (NE / Alu) Tip F1225	547600 F1225
Roto-glodalo GARANT Master Alu – vrlo grubo (NE / Alu) Tip L1020	547600 L1020