

bimos

ESD okretna radna stolica, tkanina, s klizačem i prstenom za noge, visoka, Tip: ESD**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972675 ESD
GTIN	4016849943992
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Sjedalo i naslon s presvlakom od vodljive ESD tkanine. Udobno i prozračno, izdržljivo. Udobna presvlaka s ergonomskim naslonom za leđa i horizontalnim prošivanjem, s praktičnim pomičnim ručkama. Uz ergonomski paket: sinkrona tehnologija, uključujući regulaciju težine. Kontinuirano provodljiv spoj od presvlake do ESD kotačića / klizača. Naslon za leđa s vodljivom plastičnom podloškom i pomičnim ručkama.

Regulacija težine od 45 – 120 kg.

Standard:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Tehnički opis

Boja materijala sjedala	crni
Visina naslona	580 mm
Područje podešavanja visine naslona	60 mm
Područje podešavanja dubine sjedala	60 mm

Podešavanje nagiba sjedala u stupnjevima	6 stupanj
Širina sjedala	460 mm
Dubina sjedala	470 mm
Seriya	Work-Tec Ergo
Nosivost stolice	120 kg
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Područje podešavanja visine	590 - 860 mm
Vrsta proizvoda	ESD okretna radna stolica