

bimos

ESD okretna radna stolica, Supertec, s kotačićima, niska, Tip: ESD**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972676 ESD
GTIN	4016849943985
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Sjedalo i naslon od mekanog ESD Superteca. Supertec je udoban, mekan, prozračan i iznimno izdržljiv, otporan na posjekotine, jednostavan za čišćenje i ne klizi. Zahvaljujući mikro-ojačanju, objedinjuje prednosti tkanine i integralne pjene. Udobna presvlaka s ergonomskim naslonom za leđa i horizontalnim prošivanjem, s praktičnim pomičnim ručkama. Uz ergonomski paket: sinkrona tehnologija, uključujući regulaciju težine. Naslon za leđa s vodljivom plastičnom podloškom i pomičnim ručkama. Kontinuirano provodljiv spoj od presvlake do ESD kotačića / klizača.

Regulacija težine od 45 – 120 kg.

Standard:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Tehnički opis

Serija	Work-Tec Ergo
Širina sjedala	460 mm
Boja materijala sjedala	crni

Podešavanje nagiba sjedala u stupnjevima	6 stupanj
Dubina sjedala	470 mm
Visina naslona	580 mm
Područje podešavanja dubine sjedala	60 mm
Izvedba	s kotačićima
Područje podešavanja visine naslona	60 mm
Nosivost stolice	120 kg
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Područje podešavanja visine	450 - 630 mm
Vrsta proizvoda	ESD okretna radna stolica

Pribor

ESD kotačići(1 set = 5 komada)	963189
--------------------------------	--------