

bimos

ESD okretna radna stolica, tkanina, s kotačićima, niska, Tip: ESD**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972674 ESD
GTIN	4016849943961
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Sjedalo i naslon s presvlakom od vodljive ESD tkanine. Udobno i prozračno, izdržljivo. Udobna presvlaka s ergonomskim naslonom za leđa i horizontalnim prošivanjem, s praktičnim pomičnim ručkama. Uz ergonomski paket: sinkrona tehnologija, uključujući regulaciju težine. Kontinuirano provodljiv spoj od presvlake do ESD kotačića / klizača. Naslon za leđa s vodljivom plastičnom podloškom i pomičnim ručkama.

Regulacija težine od 45 – 120 kg.

Standard:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Tehnički opis

Boja materijala sjedala	crni
Područje podešavanja visine naslona	60 mm
Područje podešavanja dubine sjedala	60 mm
Širina sjedala	460 mm

Visina naslona	580 mm
Dubina sjedala	470 mm
Podešavanje nagiba sjedala u stupnjevima	6 stupanj
Seriya	Work-Tec Ergo
Nosivost stolice	120 kg
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Područje podešavanja visine	450 - 630 mm
Vrsta proizvoda	ESD okretna radna stolica

Pribor

ESD kotačići(1 set = 5 komada)	963189
--------------------------------	--------