

bimos

**ESD okretna radna stolica, Supertec, s klizačem i prstenom za noge, visoka,
Tip: ESD****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972677 ESD
GTIN	4016849944012
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Sjedalo i naslon od mekanog ESD Superteca. Supertec je udoban, mekan, prozračan i iznimno izdržljiv, otporan na posjekotine, jednostavan za čišćenje i ne klizi. Zahvaljujući mikro-ojačanju, objedinjuje prednosti tkanine i integralne pjene. Udobna presvlaka s ergonomskim naslonom za leđa i horizontalnim prošivanjem, s praktičnim pomičnim ručkama. Uz ergonomski paket: sinkrona tehnologija, uključujući regulaciju težine. Naslon za leđa s vodljivom plastičnom podloškom i pomičnim ručkama. Kontinuirano provodljiv spoj od presvlake do ESD kotačića / klizača.

Regulacija težine od 45 – 120 kg.

Standard:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Tehnički opis

Boja materijala sjedala	crni
Područje podešavanja dubine sjedala	60 mm

Dubina sjedala	470 mm
Podešavanje nagiba sjedala u stupnjevima	6 stupanj
Visina naslona	580 mm
Izvedba	visoka visina sjedenja
Serija	Work-Tec Ergo
Područje podešavanja visine naslona	60 mm
Širina sjedala	460 mm
Nosivost stolice	120 kg
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Područje podešavanja visine	590 - 860 mm
Vrsta proizvoda	ESD okretna radna stolica