

mimatic
Tool Systems**Nastavci za odrez PolySAW-G Širina ap ≥ 1 mm, TiAlN, Ø D: 50mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 218222 50 |
| GTIN | 2050001736970 |
| Razred artikla | 29C |

Opis**Izvedba:**

Za odrezivanje, piljenje i izradu proreza.
PolySAW-G omogućuje obradu do pune dubine reza.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za a_e maks.

Tehnički opis

| | |
|---|---------|
| Ø D | 50 mm |
| tip osnovnog držača | 13/21 |
| Širina ploča E | 6 mm |
| Dubina zahvata $a_{e \text{ maks}}$ po rezu | 14,2 mm |
| Broj oštrica Z | 20 |
| Drška | s rupom |
| Prevlaka | TiAlN |

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Posmak f_z | 0,02 mm |
| Materijal | VHM |
| Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | 600 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 500 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 400 m/min | N |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |

Pribor

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Osnovni držačWeldon drška tip 13/21 | 218205 13/21 |
|-------------------------------------|--------------|