

metabo**Aku ravna brusilica bez baterije, Tip: GVB18LTXBL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077272 GVB18LTXBL
GTIN	4061792247307
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Metabo® ravne brusilice su među najtanjim i najkompaktnijim strojevima na tržištu. Snažni motori bežičnih i baterijskih ravnih brusilica nude maksimalnu produktivnost uz visoku preciznost u svim primjenama.

Aku ravna brusilica s visokim (i varijabilnim) brojem okretaja za teške radove brušenja, čak i u skućenim prostorima.

- **Zaštita od ponovnog pokretanja: sprječava nenamjerno pokretanje nakon promjene baterije.**
- **Aretiranje vretena za laku promjenu alata.**

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System“.

Dio isporuke:

Bez baterije i punjača, uključujući steznu čahuru od 6 mm, gumenu zaštitnu kapicu, filter za prašinu, viljuškasti ključ.

Napomena:

Prikladne akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	0
-------------------------	---

maksimalni Ø steznih kliješta	6 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
Raspon broja okretaja	8000 - 28000 min ⁻¹
Elektroničko namještanje broja okretaja	da
Napon baterije	18 V
Težina	1,4 kg
Oznaka proizvođača	GVB18LTXBL11-28
Opskrba energijom	Baterijski pogon
Vrsta proizvoda	Ravna brusilica